


品番：EA707BB-13

品名：デジタルマルチテスター(防塵・防水型)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/15 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CDM-2500WP
直流電圧	<ul style="list-style-type: none">●レンジ 600V●分解能 0.1V●確度 $\pm(1.0\%rdg+5dgt)$●入力インピーダンス 9MΩ <p>※確度保証は正弦波に限る。</p>	交流電圧	<ul style="list-style-type: none">●レンジ 600V●分解能 0.1V●確度 $\pm(1.0\%rdg+5dgt)$●入力インピーダンス 10MΩ
抵抗	<ul style="list-style-type: none">●レンジ 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ●分解能 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ●確度 $\pm(2\%rdg+10dgt)$	導通チェック	<ul style="list-style-type: none">●ブザーレスシュールド: 約40Ω●開放電圧: 約1V
検電	<ul style="list-style-type: none">●測定範囲: AC100V~600V●周波数: 50Hzまたは60Hz	検波方式	真の実効値 (TRUE RMS)
表示	液晶、最大6000カウント	レンジ切替	オート
極性表示	自動切替、“-”のみ表示	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0~+50 $^{\circ}$ C 75 %RH以下 (但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~+60 $^{\circ}$ C、80%RH以下 (但し、結露のないこと)

サイズ	76(W)×42(D)×139(H)mm	重量	約230g(電池含む、テストリード除く)
テストリード長	約80cm	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	約45時間(アルカリ電池使用時) ※LEDライト/ブザーを多用されますと電池寿命が短くなります。	防水・防塵等級	IP67
安全規格	IEC 61010-1 600V CAT.IV	校正	可

測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、導通チェックに絞った使いやすいモデル。

2m落下の耐衝撃性能を有しています。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p>品番 EA707BB-7A コメント 仕様ご確認ください。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.