

品番 : EA707BB-3D

品名 : ポケットデジタルテスター



販売価格	3,570円(税抜) / 3,927円(税込)		
カタログ価格	3,570円(税抜) / 3,927円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/25 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0778ページ		



## 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	M-02FB
直流電圧	200mV/2V/20V/200V/600V 分解能:0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V/1V 確度:±(1.0%+3dgt) 入力インピーダンス:10MΩ	交流電圧	2V/20V/200V/600V 分解能:0.001V/0.01V/0.1V/1V 確度:±(2.0%+5dgt) 入力インピーダンス:10MΩ ※交流電圧の確度保証は正弦波に限る。
抵抗	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ 分解能:0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01MΩ 確度:±(2.0%+5dgt) 開放電圧:約0.4V	検波方式	平均値方式
表示	3.5桁LCD表示、最大1999カウント	レンジ切替	オート
極性表示	自動切替、"-”のみ表示	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0～+40°C、80%RH以下 (但し、結露の無い事)	保存温湿度	-10～+60°C、70%RH以下 (但し、結露の無い事)
サイズ	56(W)×11(D)×112(H)mm	重量	約70g(電池含む)
電源	CR2032(3V)リチウム電池×1個(付属)	電池寿命	約100時間
オーバーレンジ表示	"OL"マーク表示	テストリード長	約450mm(19mm・金メッキ)

動作原理	二重積分方式	適合規格	IEC61010-1 準拠 CAT II 600V、CAT III 300V
校正	可	機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●導通チェック(導通ブザー&amp;LED通知)</li> <li>●ダイオードチェック</li> <li>●データホールド</li> <li>●最大値ホールド</li> <li>●オートパワーオフ(約15分/解除可能)</li> </ul>
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●取扱説明書(保証書付)</li> <li>●手帳型ケース</li> <li>●CR2032(3V)リチウム電池×1個(テスト用)</li> </ul>		
薄型の手帳サイズのデジタルマルチメータ			
携帯に便利な手帳型ケース付きです			
測定機能は、直流電圧・交流電圧・抵抗・ダイオードチェック・導通チェック・コンデンサチェック等の各機能を有しています。			
テスストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.