


品番：EA707DH-17

品名：[AC] 特高検電器(伸縮式)



販売価格	40,300円(税抜) / 44,330円(税込)		
カタログ価格	40,300円(税抜) / 44,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0771ページ		



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HST-30
検電範囲	AC3kV~34.5kV	全長	846~1382mm
重量	340g	定格動作開始電圧	裸線:500V±20% φ5mm2-OC線:3kV以下
電源	LR44×2個(付属)	周波数	50/60Hz
絶縁耐力	検知部と握り部間:AC70kV 1分間	漏洩電流	絶縁耐力試験時:100μA以下/1ヶ所
絶縁抵抗	検知部と握り部間:DC1000Vメガーにて2000MΩ以上	表示	音量:3mにて50dB以上 発光:8000Lxの明るさの中で確認可能
電池寿命	連続動作状態:約4時間	使用温度範囲	-10℃~+50℃

音と光で動作表示

収納袋付

絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群

検知部はバネになっており衝撃を緩和

伸縮式

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.