

品番：EA707G-15

品名：アナログマルチテスター



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/11 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0774ページ		



ゼロセンター(NULL)メータにて±DCVの測定が可能 回路はヒューズとダイオードによる二重保護

仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	SP21/C
仕様	本体	AC整流方式	半波整流方式
動作温湿度	3℃~43℃, 80%RH 以下, (結露のないこと)	保存温湿度	-10℃~50℃, 70%RH 以下, (結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲	23±2℃ 75%RH 以下(結露のないこと)	許容差保証周波数範囲	50Hzまたは60Hz (ACVレンジ) 40Hz~100kHz ±3% F.S. (AC12V)
直流電圧	0.3/3/12/30/120/600V ±直流電圧: ±6/30V(20kΩ/V)	交流電圧	12/30/120/300/600V 内部抵抗: 9kΩ/V
直流電流	60μ/30m/0.3A 電圧降下: 0.3V	抵抗	2k/20k/2MΩ 中央目盛: 20Ω/最大目盛: 2kΩ/開放電圧: 3V
許容差	●直流電圧: ±3%以内 ●±直流電圧: ±5%以内 ●交流電圧: ±3%以内 ●直流電流: ±3%以内 ●抵抗: 目盛長の±3%以内	容量	コンデンサ: 500μF 充電々流による 最大振れ指示
導通	約100Ω以下でブザー音 開放電圧: 3V	バッテリーチェック	1.5V/1.5Vボタン (1.0~2.0V) 負荷抵抗: 20Ω
周波数特性	AC12Vレンジ 40Hz~100kHz: 変動	電源	R6P(単3形乾電池)×2

	値±3%以内		
内蔵ヒューズ	F0301:0.5A/250V/IR35A, φ5×20mm ガラス管×1本	サイズ	99(W)×41(D)×144(H)mm
重量	約270g	付属品	●テストリード付(EA707NA-2)(全長 1m / ピン先18mm) ●予備ヒューズ(F0301) ●携帯ケース ●取扱説明書
レンジ切り換え	マニュアル	メーター仕様	内磁型トートバンド方式
使用環境条件	高度2000m以下		
耐衝撃メータ			
導通チェックプザー付			
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用			
±DCVゼロセンターメータ搭載			
過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能			
背面にメータの振れが見やすい傾斜スタンド付			
ミラースケール採用の目盛板で値が読み取りやすい			
500μFのコンデンサチェックレンジ			
1.5Vのバッテリーチェック機能あり(2Vレンジ)			
テストリード着脱可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.