


品番：EA707DN-1

品名：DC1500V 電車線用検電器(防塵・防水構造)



販売価格	264,800円(税抜)／291,280円(税込)			
カタログ価格	264,800円(税抜)／291,280円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 01:26現在)			
商品入数	1	販売単位	組	
カタログページ	0783ページ			



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HVC-1.5N3
検電範囲	DC1500V(適用電圧)	電源	単3電池×4本(付属)
全長	1400～4100mm	重量	2300g
防塵・防水構造	IP44相当	定格動作開始電圧	DC750V±50V
表示	動作表示(充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認(接地線良):緑色LED	電圧表示	範囲:DC0～1999V 分解能:1V 精度:±50V以内
ブザー音量調整	「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大…の繰り返し 1m離れた時点での音量 大:75dB以上、中:55～70dB、小:50dB以下	テスト出力電圧	DC1000V±200V
絶縁耐力	検知部と接地部間:AC4kV 1分間	漏洩電流	絶縁耐力試験時:1mA以下
使用温度範囲	0～+50℃		
音と光で動作表示			
軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)			
点検促し機能付…使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。			
収納袋付			

オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能

電池交換を容易に(ドライバー不要)

直流1500V電車線用検電器

残留電圧の低下状況を見える化

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA707DN-1A

コメント 変更点:型番変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.