

品番：EA707G-16

品名：アナログマルチテスター



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/11 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0774ページ		



20chの測定レンジを装備 テストリード着脱可能

仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	SP20/C
仕様	本体	AC整流方式	半波整流方式
直流電圧	0.25/2.5/5/10/50/100(20kΩ/V) /500(9kΩ/V)V	交流電圧	10/50/250/500(9kΩ)V
直流電流	50μ/2.5m/25m/0.25A 電圧降下:0.25V	抵抗	2k/20k/200k/2MΩ 中央目盛:20Ω/最大目盛:2kΩ/開放電圧:3V
許容差	●直流電圧:±3%以内 ●交流電圧:±3%以内 ●直流電流:±3%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内 ●温度:目盛長の±3%以内	温度	-20 ~ +200(別売温度センサ使用)
動作温湿度	3℃~43℃, 80%RH以下(結露のないこと)	保存温湿度	-10℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲	23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)	許容差保証周波数範囲	・50Hzまたは60Hz (ACVレンジ) ・40Hz~100kHz (AC10V)
バッテリーチェック	1.5V(1.0~2.0V) 負荷抵抗:20Ω	静電容量	500μF (充電電流による最大振れ指示)
周波数特性	AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動	電源	R6P:単3形乾電池(付属)×2

	値±3%以内		
内蔵ヒューズ	F0305:0.5A/250V/IR300A, φ6.3×30mm ガラス管×1本	サイズ	99(W)×41(D)×144(H)mm
重量	約270g	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●テストリード付(EA707NA-1)(全長0.9m / ピン先19mm) ●予備ヒューズ(F0305) ●携帯ケース ●取扱説明書
メータ仕様	内磁型トートバンド方式		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

1mの落下に耐えうる耐衝撃型トートバンドメータ採用

温度測定可能なアナログマルチテスタ

20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー

背面にメータの振れが見やすい傾斜スタンド付

別売オプションで温度測定が可能

500μFのコンデンサチェックレンジ

ミラースケール採用の目盛板で値が読み取りやすい

1.5Vのバッテリーチェック機能あり(2Vレンジ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.