

品番 : EA707G-16

品名 : アナログマルチテスター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,000円(税抜)／12,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,000円(税抜)／12,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/02/07 12:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0774ページ | | |



20chの測定レンジを装備 テストリード着脱可能

仕様

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | SP20/C |
| 仕様 | 本体 | AC整流方式 | 半波整流方式 |
| 直流電圧 | 0.25/2.5/5/10/50/100(20kΩ/V) /500(9kΩ/V)V | 交流電圧 | 10/50/250/500(9kΩ)V |
| 直流電流 | 50μ/2.5m/25m/0.25A 電圧降下:0.25V | 抵抗 | 2k/20k/200k/2MΩ 中央目盛:20Ω/最大目盛:2kΩ/開放電圧:3V |
| 許容差 | ●直流電圧:±3%以内 ●交流電圧:±3%以内 ●直流電流:±3%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内 ●温度:目盛長の±3%以内 | 温度 | -20～+200(別売温度センサ使用) |
| 動作温湿度 | 3°C～43°C, 80%RH以下(結露のないこと) | 保存温湿度 | -10°C～50°C, 70%RH以下(結露のないこと) |
| 許容差保証温湿度範囲 | 23±2°C 75%RH以下(結露のないこと) | 許容差保証周波数範囲 | ・50Hzまたは60Hz (ACVレンジ) ・40Hz～100kHz (AC10V) |
| バッテリーチェック | 1.5V(1.0～2.0V) 負荷抵抗:20Ω | 静電容量 | 500μF (充電々流による最大振れ指示) |
| 周波数特性 | AC10Vレンジ 40Hz～100kHz:変動 | 電源 | R6P:単3形乾電池(付属)×2 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----|---|
| | 値±3%以内 | | |
| 内蔵ヒューズ | F0305:0.5A/250V/IR300A, φ6.3×30mm ガラス管×1本 | サイズ | 99(W)×41(D)×144(H)mm |
| 重量 | 約270g | 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ●テストリード付(EA707NA-1)(全長0.9m / ピン先19mm) ●予備ヒューズ(F0305) ●携帯ケース ●取扱説明書 |
| メータ仕様 | 内磁型トートバンド方式 | | |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | | | |
| 1mの落下に耐えうる耐衝撃型トートバンドメータ採用 | | | |
| 温度測定可能なアナログマルチテスタ | | | |
| 20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー | | | |
| 背面にメータの振れが見やすい傾斜スタンド付 | | | |
| 別売オプションで温度測定が可能 | | | |
| 500 μFのコンデンサチェックレンジ | | | |
| ミラースケール採用の目盛板で値が読み取りやすい | | | |
| 1.5Vのバッテリーチェック機能あり(2Vレンジ) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.