


品番：EA708BW-20

品名：クランプ電力テスター(デジタル)



販売価格	207,900円(税抜) / 228,690円(税込)		
カタログ価格	207,900円(税抜) / 228,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 00:15現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0787ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	※ESCOオリジナルセット品
仕様	本体+φ46mmクランプセット	〈セット内容〉	本体、φ46mmクランプセンサー×2本 (EA742HF-2)、SDカード、携帯ケース、バッテリーセット
測定ライン	50/60Hz, 単相2線(1回路/2回路/3回路), 単相3線(1回路), 三相3線/三相4線(1回路), 電流のみ 1~3CH	測定項目	電圧・電流実効値、電圧・電流基本波値、電圧・電流基本波位相角、周波数、電圧・電流波形ピーク(絶対値、有効・無効・皮相電力、力率・変位力率、有効・無効電力量、有効・無効電力デマンド量、有効・無効電力デマンド値、力率デマンド、パルス入力)
測定レンジ	電圧: AC600V(有効測定範囲: 90.00 V~780.00 V) 電流: 5/10/50/100/500A: (EA742HF-2使用時) 電力: 300.00 W~9.0000 MW (電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)	確度	電圧: ±0.3%rdg. ±0.1%f.s. 電流: ±0.3%rdg. ±0.1%f.s. + 電流センサー確度 電力: ±0.3%rdg. ±0.1%f.s. + 電流センサー確度(力率=1)
力率	0.00~1.00	表示更新レート	約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、LAN・USB通信時は除く)

データ記録	SDメモ리카ード/内部メモリへリアルタイム保存	保存インターバル時間	1~30秒, 1~60分, 14切替え
保存項目	測定値保存: 平均値のみ, 平均・最大・最小値 [PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ, 平均・最大・最小値) 画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可) 波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)	インターフェイス	SD/SDHCメモ리카ード LAN 100BASE-TX: HTTPサーバ機能, FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得) USB2.0: PCと接続時SDメモ리카ードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識, 通信ソフトによる設定・データダウンロード パルス出力: 積算電力量測定時, 有効電力量に比例したパルス信号を出力, オープンコレクタ絶縁出力
電源	AC100V(50/60Hz)~240V、バッテリーセット(PW9002:EA742HF-21)(別売):DC7.2V	連続使用時間	8時間
クランプ内径	46mm (EA742HF-2)	サイズ	180(W)×48(D)×100(H)mm(バッテリーセットPW9002装着なし) 180(W)×67.2(D)×100(H)mm(バッテリーセットPW9002装着時)
重量	550g(バッテリーセットPW9002装着なし) 830g(バッテリーセットPW9002装着時)	機能	・結線確認 ・設定ナビ ・画面コピー ・時計 ・表示ホールド
付属品	・電圧コード(L9438-53)×1(黒・赤・黄・青) ・ACアダプタ(Z1006×1) ・USBケーブル(0.9 m)×1 ・取扱説明書×1 ・測定ガイド×1 ・カラークリップ(赤黄青白各2個,クランプセンサ色区別用)×1セット ・スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)・アプリケーションソフトウェアCD(SF4000 GENNECT One)×1		

設定ナビ画面が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内)

3回路が同時に測定可能(同一電源系統、単相2線で)

SDカードにデータを長期保存可能

単相から三相4線、400Vラインまで対応

有効測定範囲90V~780Vまで

狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計

SDカードに長期保存可能

WHM(電力量計)結線確認機能を搭載

現場の測定結果をパソコンへ GENNECT One SF4000  
測定しながらデータをPCにリアルタイムで一括表示・保存

グラフィカルな表示で結線手順を分かりやすく! クランプ電力計の操作をナビゲート  
設定ナビを使えば測定までの手順を画面で案内します。クランプ電力計の扱いに慣れない方でも、三相の電力測定を簡単に設定・配線できます。もし結線が誤っていても、結線チェック機能でミスをお知らせするので、誤配線に気付かず起こしてしまう測定ミスを防ぐことができます。

測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる電力ロガー機能  
電力ロガー記録した測定値を電力管理に便利なグラフに置き換えて表示します。その瞬間の測定値だけでなく、過去のデマンド値の推移や時系列のグラフ表示で、最大／最小／平均値をカーソルをあてることで確認できます。

使えば測定の幅が広がるクランプ電力計  
クランプオンセンサと別売オプションのクランプリークセンサを接続すれば、電力+1チャンネル漏れ電流測定が同時にできます。さらに、クランプリークセンサ3本接続により、3チャンネルの漏れ電流を同時に記録できます。

省エネ活動に欠かせない電力ロガー。軽いフットワークで現場に携帯、狭い場所への設置を助ける小型・軽量設計です。

WHMの結線確認 | 画面を見ながら簡単接続  
電力量計の新設・取替工事後などの結線確認に有効な機能です。結線チェック機能で培ったノウハウを活かして、電圧の大きさ、電流の大きさ、位相などの情報をもとに「PASS」、「FAIL」を判定します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.