

品番：EA708D-13

品名：クランプメーター(デジタル・自動車用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 22,800円(税抜) / 25,080円(税込) | | |
| カタログ価格 | 22,800円(税抜) / 25,080円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/05/11 03:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0285ページ0779ページ | | |



自動車整備にも対応 AC/DC両用の電流センサを装備

仕様

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| メーカー | 三和電気計器 (sanwa) | 型番 | DCM400AD |
| 仕様 | 本体 | 電流測定方式 | CTクランプ方式 |
| 動作方式 | Δ - Σ 方式 | レンジ切換 | オート及びマニュアル |
| 使用環境条件 | 環境汚染度 II | 耐電圧 | 3700Vrms以下 |
| 動作温湿度 | 0°C~40°C,80%RH以下(結露のないこと) | 保存温湿度 | -10°C~60°C,70%RH以下(結露のないこと) |
| 確度保証範囲 | 23±5°C,80%R.H.以下(結露のないこと) | 直流・交流電流 | 40A/400A 確度: (交流)±(2%rdg+10dgt) 50-500Hz (直流)±(2.5%rdg+10dgt) |
| 直流・交流電圧 | 40/400A 確度: (直流)±(2.5%rdg+10dgt) (交流)±(1.5%rdg+5dgt) 50-500Hz 入力抵抗: 約10M Ω | 抵抗 | 400 Ω 開放電圧: 約DC1.5V |
| 導通 | 400 Ω 以下でブザー音 開放電圧: 約1.5V | 機能 | ●データホールド(液晶部に「H」を表示)/レンジホールド ●リラティブ(相対値表示) ●導通ブザー |

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ●オートパワーオフ(約30分)解除不可 ●電池消耗表示 |
| サンプルレート | 数値部 約2回/秒 バーグラフ部 20回/秒 | 周波数特性 | 50～500Hz |
| 表示桁数 | 4000カウント バーグラフ部42セグメント | オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 |
| 極性表示 | マイナス入力時に「-」のみ表示 | クランプ内径 | φ 25mm |
| クランプ開口径 | 29mm | 導体 | サイズ:10×34mm |
| 電源 | LR03(単4アルカリ電池)×2本 | 電池寿命 | 連続約50時間(アルカリ電池) |
| 電池寿命警告 | バッテリーマークが点灯 | 消費電力 | 約50mW |
| サイズ | 50(W)×28(D)×193(H)mm | 重量 | 約230g |
| 安全規格 | IEC61010 CAT. III 300V CAT. II 600V | 用途 | 自動車整備に最適 |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18mm) ●携帯ケース ●取扱説明書 | | |

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.