品番: EA708D-26

品名:クランプメーター(デジタル)



販売価格	35,800円 (税抜)/39,380円(税込)				
カタログ価 格	35,800円(税抜)/39,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/05 04:41現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0791ページ				







仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	DCM2000DR
仕様	本体	直流·交流電流	200/2,000A
直流+交流電流	200.0/2000A	直流·交流電圧	6/60/600/1,000V
抵抗	$600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6. \\ 000M/40.00M\Omega$	周波数	10∼1999Hz
静電容量	60n/600n/6μ/60μ/600μ /2000μF	最高確度	●交流·直流電流:±(2.0%+5) ●直流+交流電流:±(3.0%+8) ●交流電圧:±(1.2%+5) ●直流電圧:±(0.5%+5) ●抵抗:±(0.5%+5) ●周波数:±(0.1%+4) ●静電容量:±(2.0%+5)
分解能	●交流·直流電流、直流+交流電流: 0.1A ●交流·直流電圧:0.001V ●抵抗:0.1Ω ●周波数:0.01Hz ●静電容量:0.01nF	導通	10~200Ω以下でブザー音 開放電 圧:約0.5V
ダイオードテスト	開放電圧:約1.8V	EF (検知機能)検電	約60V以上でバーグラフと断続音が3 段階に変化(50/60Hz)
サンプルレート	約5回/秒	周波数特性	50~400Hz

表示桁数	6000 1999 (Hz)	最大過負荷保護入力	DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A
クランプ径/導体サイズ	Φ55mm/20x66mm	電源	単3電池×2本(付属)
電池寿命	Aにて連続約80時間 A以外約240時間(マンガン電池、バックライト消)	サイズ	97(W)×43(D)×264(H)mm
重量	約640g	機能	 ●導通チェック ●LPF機能 ●オートパワーセーブ(約34分)解除可 ●リラティブ機能(相対値表示) ●データホールド/レンジホールド/ ピークホールド機能(5ms) ●低インプットインピーダンス型ACV /DCV/Ω自動判別機能
安全規格	IEC61010 CAT.IV1000V	付属品	●テストリード(全長約1m/ピン先 18mm)●キャリングポーチ●取扱説明書●ピンキャップ

真の実効値測定可能

導通チェック、ダイオードテスト、LPF機能他

カテゴリⅣ対応の多機能メーター

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能

最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能

ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.