


品名：クランプメーター(デジタル・ニ/Bluetooth搭載)



販売価格	32,800円(税抜)／ 36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜)／36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/14 14:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0791ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	DCL31DRBT
電流測定方式	CTクランプ方式	動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	真の実効値方式(TrueRMS)	レンジ切換	オート
使用環境条件	高度2000m以下,屋内,環境汚染度Ⅱ	動作温湿度	5℃～31℃,80%RH以下,(結露のないこと) 31℃～40℃, 80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度	-10℃～50℃,70%RH以下(結露のないこと)	直流・交流電流	・60/400A ・最高確度:(交流)±(2.0%+5dgt)/±(3%rdg+10dgt)※45～400Hz(50/60Hz以外) (直流)±(2.0%rdg+5dgt) (直流+交流)±(2.5%rdg+10dgt) /±(3.5%rdg+15dgt) ※45～400Hz(50/60Hz以外) ・分解能:0.01A
電流	●直流+交流 ・400A ・最高確度:±(2.5%+10) ・分解能:0.1A	サンプルレート	約2回/秒 約1回/秒 ※DC+ACモード

周波数特性	45～400Hz	表示桁数	6000カウント
オーバー表示	数値部に「OL」を表示	極性表示	自動切換，マイナス入力時に「-」のみ表示
クランプ径/導体サイズ	φ 25mm/10×26mm	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	約35時間(バックライト消灯時)	電池寿命警告	約2.3V以下でバッテリーマークが点灯
消費電流	約25mA (Bluetooth通信時は約27mA)	インターフェイス	Bluetooth 4.2 iOS端末 Windows10 端末に測定データを転送 約1回 / 秒のタイミングで測定値データを転送する 通信データ仕様は弊社製品WEBサイトにて公開 ※国内で使用するこ
サイズ	54(W)×31(D)×145(H)mm	重量	約120g(電池含む)
安全規格	IEC61010 CAT.III300V	EMC指令	IEC61326-1
RoHS指令	EN5058	機能	●データホールド(表示:「HOLD」マークが点灯) ●レンジホールド ●オートパワーオフ機能付(約15分/解除可能) ●バックライト ●ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能 ※4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において ●ZEROボタン機能
付属品	●キャリングポーチ ●取扱説明書		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
DC/AC両用TrueRMSミニクランプ
狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用
真の実効値 (True RMS) 変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ
AC/DC/DC+AC測定可能
コンパクトなポケットサイズ
Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
交流・直流両用 (真の実効値対応)
全波/半端整流波形の測定が可能なDC+AC機能搭載
堅牢なCTセンサ採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.