

品番 : EA709BR-1

品名 : バッテリテスタ



販売価格	322,300円(税抜)／354,530円(税込)		
カタログ価格	322,300円(税抜)／354,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0791ページ		



## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	BT3554-92
仕様	本体	抵抗測定	3m/30m/300m/3Ω
精度	抵抗:±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 電圧:±0.08%rdg.±6dgt.	温度測定精度	測定範囲 -10°C～60°C, 最大表示 60.0°C, 分解能 0.1°C, 測定確度 ※±1.0°C ※温度センサ付クリップ形リード9460 使用時 ※温度プローブ9451使用時は±0.5°C加算(ケーブル長 1.5m) ※温度プローブ9451s使用時は±0.5°C加算(ケーブル長 0.1m)
周波数	1kHz±30Hz,ノイズ周波数回避機能 有効時は1kHz±80Hz	測定電流	160mA(3mΩ/30mΩレンジ),16mA(300mΩレンジ),1.6mA(3Ωレンジ)
電圧測定レンジ	±6V(最大表示±6.000V,分解能: 1mV)～±60V(最大表示±60.00V,分解能:10mV), 2切替え 測定確度:±0.08%rdg±6dgt	開放端子電圧	5V max.
最大許容入力電圧	DC60Vmax.ACは入力不可	サイズ	199(W)×60.6(D)×132(H)mm(プロテクタ装着時)
重量	960g(電池,プロテクタ含む)	測定時間	100ms
応答時間	約1.6秒	コンパレータ	設定した閾値と測定値との比較判定、通知

			<p>判定通知方法: 次表の結果表示(セグメント)、ブザー音      電圧値(高)の場合: 抵抗値(低)=PASS, 抵抗値(中)=WARNING, 抵抗値(高)=FAIL      電圧値(低)の場合: 抵抗値(低)=WARNING, 抵抗値(中)=WARNING, 抵抗値(高)=FAIL      判定結果がWARNINGまたはFAILのとき、ブザー音に連動して赤色バックライト点灯      電圧判定方法を設定: ABS(絶対値判定), POL(土極性付判定)      設定保存: 200テーブル</p>
メモリー機能	測定データの保存・読み出し・削除、プロファイル情報の保存・削除 データ数:6000 メモリー構成:1ユニットに500データ(12ユニット)	測定記録ガイド	動作内容:本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する
通信インターフェース	USB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)	その他機能	温度測定(-10.0°C~60.0°C)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計
電源	単3電池×8本(付属)	定格電源電圧	DC1.5V×8
連続使用時間	約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)	付属品	携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1
電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能			
内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断			
測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減			
オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。			
ビルや工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。			
ピン形リード付			
音声ガイドで測定効率化			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.