


品番：EA712A-41

品名：デジタル照度計



販売価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)			
カタログ価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 03:11現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0804ページ			



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0563 4402 (testo 440)
測定範囲	0～100000lux、0～9300ftc	分解能	0.1lux(<10000)、1lux(>10000)
精度	DIN 13032-1 Appendix B 標準分光視感効率V(λ)からの外れ (f1)=6% f2=5%=斜入光特性 DIN 5032-7精度: ClassC	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	本体: 65×32×154(H)mm プローブ: 55×22×110(H)mm	重量	本体: 250g プローブ: 110g
電池寿命	約12時間	付属品	専用ソフトケース、乾電池、USBケーブル、照度プローブ(EA743AM-6A)、出荷検査書
色	黒/オレンジ	インターフェイス	Bluetooth、USB
保管温度	−20～50℃	動作温度	本体: −20～50℃ プローブ: 0～50℃
材質	プラスチック	ケーブル長	1.4m(プローブ)

プローブはDIN EN 13032-1、DIN 5032-7 Class C に準拠

プローブにはすべり止めがついており、測定場所での固定が可能

照度プローブは作業環境での照度の確認・確定をする時に最適です。人間の目の感度と同様の相対分光応答特性を持ったセンサを採用し

ており、標準分光視感効率(比較感度・Vλ)に基づく照度の評価に最適です。白色、暖色 LED (K<5,000)は問題なく測定可能です。
本体と照度プローブは付属のケースに入れてそのまま測定現場に持ち運べます。
測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス
本体はすべての環境関連パラメータに対応する測定器です。
収納ケース付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.