

品番：EA721XM-10A

品名：回転レーザーオートレベル(通常受光器セット)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 100,000円(税抜)／110,000円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 100,000円(税抜)／110,000円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/11 13:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0707ページ                      |      |   |



仕様

|        |                                        |        |                        |
|--------|----------------------------------------|--------|------------------------|
| メーカー   | マイゾックス(myzox)                          | 型番     | MJ-300E                |
| 仕様     | 受光器付・三脚無し                              |        |                        |
| 〈本体〉   |                                        |        |                        |
| ライン    | 水平                                     | 使用距離   | 半径:0.5～300m(受光器使用時)    |
| 指示精度   | ±2.2mm/30m(±1.5″)                      | 自動補正範囲 | ±3.5°                  |
| 波長     | 635nm                                  | レーザー出力 | 2mW以下(クラス3R)           |
| 連続使用時間 | 約20時間                                  | 防塵・防水  | IP54                   |
| 電源     | 単2電池×4本(付属)                            | サイズ    | 205(W)×155(D)×205(H)mm |
| 重量     | 1.85kg                                 | 三脚ねじ径  | 5/8インチ×11山             |
| 付属品    | 受光器(MJ-RE II)、受光器用クランプ(MJ-RC II)、樹脂ケース |        |                        |
| 〈受光器〉  |                                        |        |                        |
| 受光幅    | 48mm(-24～24mm)                         | 検出可能波長 | 635nm                  |
| 精度     | 高精度:±1.0mm<br>粗精度:±2.5mm               | サイズ    | 136×65×25mm            |
| 重量     | 180g(電池含)                              |        |                        |

|                              |
|------------------------------|
| 使用半径300m、自動整準機構搭載            |
| 通常受光器付セット(三脚無し)              |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.