

品番：EA723-25

品名：[17-29mm] フレアナット用トルクレンチ(自己管理用)



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/08/02 22:46現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0016ページ		



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP71300
スパナサイズ(mm)	17・22・24・26・27・29	適合フレアナット	1/4" (17mm)・3/8" (22mm)・1/2" (24mm)・1/2" (26mm)・5/8" (27mm)・5/8" (29mm)
トルク値	10・18・42・55・65・75N・m	全長	315(17mm)～342(29mm)mm
ハンドル	軸径: φ20mm ルグリップ径: φ21.5mm	重量	ハンドル: 600g 総重量: 1.66kg

手元で簡単にトルク値設定が可能です。

トルク精度は従来品に比べて劣ります。

精度が必要な場合はプリセット(単能)型トルクレンチのEA723A-17～-36、EA723-2A～-4B等をご使用下さい。

トルク値の設定は回転部と軸部の数値で設定します。
(回転部を回すことで0→42→10→18→0→42→10→18と設定)

「UNNLOCK」で目盛設定が可能となります。その後、LOCKしてください

LOCK開閉時、穴にバーなどを差込んで操作できます(穴径φ4mm)。

<締め込みトルク値の設定方法>

- 1.トルクレンチ下端のロックネジを緩めて回転ハンドルのロックを解除してください。
- 2.回転ハンドルを回転させ指定の締め込みトルク値まで回し込んで設定してください。10～75N・mの範囲で調整が可能です。回転軸の一目盛は1N・mです。
- 3.例)16N・mに設定する場合

回転軸側目盛と軸部目盛をそれぞれ10に合わせてください(回転部の10と軸部の10を合わせます)。
10に合わせましたら、回転軸側の目盛を右回転に6目盛回します(1目盛1N・mですので6目盛で6N・mになります)。

※トルクレンチ本体中央のねじ(樹脂カバー付)はトルク調整部のため、いじらないでください。

※自己管理用としてご使用願います。

※検査成績書等の発行はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.