

品番 : EA723JE-41A

品名 : 10- 50N·m(1/2"DR) トルクレンチ



販売価格	36,500円(税抜)／40,150円(税込)		
カタログ価格	36,500円(税抜)／40,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0508ページ		



## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	CMPC0504
差込角	1/2"	トルク範囲(N·m)	10~50
最小目盛(N·m)	0.5	全長(mm)	335
重量(g)	1000	精度	±3%
ギア数	36	ラチエットヘッド	33(W)×13.7(T)mm

トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。

ラチエット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです。

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。

あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。

トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。

ラチエットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。

保管に便利な丈夫な樹脂ケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.