

品番：EA725C-23

品名：150mm ノギス(ダイヤル付/超硬)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/17 22:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0753ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|----------------|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | DVC-15W |
| 最大測定値(mm) | 150 | 最小読取値(mm) | 0.02 |
| ジョウ長さ(mm) | 40 | ダイヤル径 | φ38mm |
| 本体幅 | 236mm | 本体高さ | 77mm |
| 奥行 | 18mm | 最大許容誤差 | ±0.03mm |
| 材質 | 本体:ステンレス(シルバー仕上) 測定面:超硬チップ | 重量 | 200g |
| 付属品 | ●PCケース | 用途 | 外側、内側、段差、深さ測定に |

内・外測定面に超硬チップ付

デプスバー付

バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。

内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

