


品番：EA725EH-110A

品名：6- 8mm デジタル内径マイクロメーター



販売価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
カタログ価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0744ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MCD3385-0608HTN
測定範囲(mm)	6~8	最小読取値(mm)	0.001
最大許容誤差	4 μm	本体幅	170mm
本体高さ	43mm	奥行	28mm
材質	フレーム:銅+クロムメッキ、 測定子:超硬チップ	重量	180g
電源	SR44×1個	付属品	●アルミケース ●専用スパナx2 ●深穴測定用延長ロッド ●電池蓋開閉用スパナ ●SR44(テスト用)
用途	穴径の精密な測定に	使用条件	三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

オートオフ機能付(約5分)

デジタル表示で見やすく、読み取り間違いがありません。

内径を3点で測定するため、より精度の高い測定が可能です。

継ぎ足して使用できる「深穴測定用延長ロッド」付属で、より深い箇所の測定も可能です。

定圧装置付

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.