



品番：EA725CR-150D

品名：150mm デジタルノギス(イソイド型)



販売価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
カタログ価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0741ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDGP-150IT
測定範囲(mm)	外側:0~150 内側:20~170	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	外側:50 内側:40	本体幅	255mm
本体高さ	108mm	奥行	18mm
最大誤差	外側:±0.04mm 内側:±0.06mm	機能	プリセット、ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth
材質	ステンレス	重量	205g
電源	CR2032×1個	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	外側、内側測定に	注意	●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●マスタ用のリングゲージは付属していません。

デプスバー:無

長い内側用ジョウで奥側の内径を測定できます。

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.