


品番：EA725EH-114

品名：16-20mm デジタル内径マイクロメーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 59,000円(税抜) / 64,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 59,000円(税抜) / 64,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/12 13:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0744ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|--|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MCD3385-1620HT |
| 測定範囲(mm) | 16~20 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| 最大許容誤差 | 4 μm | 本体幅 | 182mm |
| 本体高さ | 43mm | 奥行 | 28mm |
| 電源 | SR44×1個 | 材質 | フレーム:銅+クロムメッキ、 測定子:超硬チップ |
| 重量 | 230g | 付属品 | ●アルミケース ●専用スパナx2 ●深穴測定用延長ロッド ●電池蓋開閉用スパナ ●SR44(テスト用) |
| 用途 | 穴径の精密な測定に | 使用条件 | 三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。 |
| 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | | |

延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。

基準リングゲージ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.