

品番 : EA725MC-3

品名 : 10- 18mm デジタル内径測シリンダーゲージ



販売価格	29,100円(税抜)／32,010円(税込)		
カタログ価格	29,100円(税抜)／32,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	CDI-18D
測定範囲	10~18mm	広範囲精度	12μm
最小目盛	0.002mm	測定子の有効ストローク	0.9mm
測定深さ	95mm	繰返し精密度	3μm
隣接誤差	5μm	替ロッド	EA725MC-110~118
替ワッシャー	EA725MC-70	電源	CR2032×1個
本体幅	66mm	本体高さ	273mm
奥行	40mm	材質	本体:スチール 測定子:軸受鋼
重量	300g	付属品	<ul style="list-style-type: none">●木箱●替えロッドx9●替えワッシャ●スパナ●CR2032(テスト用)
用途	内径測定用に	注意	<ul style="list-style-type: none">●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。●マスターとなるリングゲージをご用意下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

デジタルインジケータを標準装備しています。

ABS(絶対測定)機能付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.