


品番：EA725SD-18

品名：60°-150°ドリルポイントゲージ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,400円(税抜) / 4,840円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,400円(税抜) / 4,840円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/05 20:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0752ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                                 |     |  |
|--------|---------------------------------|-----|--|
| メーカー   | 新潟精機                            | 型番  | DP-118   |
| 測定ドリル径 | φ3~45mm                         | 先端角 | 118°   |
| 精度     | ±1.5°                           | サイズ | ベース:22×110×8mm<br>回転子:7.5×50×2mm<br>メインスケール:68×9mm |
| 材質     | スケール、回転子:ステンレス<br>ベース:一般構造用圧延鋼材 | 重量  | 160g   |
| 用途     | ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定に  |     |  |

研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。

ドリル先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定に。

鮮明な目盛で読み取りが簡単。

回転子による角度設定(60°、70°、90°、125°、135°、150°目盛)で、被切削材先端角度ゲージとしても用いられます。

ボールチェーン付です。

携帯に便利な収納ケース付です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.