

品番：EA733B-20

品名：[防水型] 酸素・硫化水素濃度計



販売価格	104,000円(税抜) / 114,400円(税込)		
カタログ価格	104,000円(税抜) / 114,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 10:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0770ページ		




#### 仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XOS-353 II
対象ガス	酸素・硫化水素	サイズ	70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)
重量	82g(電池含)	検知範囲	酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%) 硫化水素:0~30.0ppm(30.1~100.0ppm)
分解能	酸素:0.1vol% 硫化水素:0~35.0ppm:0.1ppm、 35.1~100ppm:0.5ppm	指示精度	酸素:±0.1vol% 硫化水素:±1.5ppm以内
警報設定値	酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目) 硫化水素:10ppm(1段目)、15ppm(2段目)	電源	単4電池×1本(付属)
防水防塵性能	IP54相当	使用可能時間	約5000時間(無警報時、25℃の場合)
検知原理	酸素:ガルバニ電池式 硫化水素:定電位電解式	ガス採取方式	拡散式
警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)	使用温湿度範囲	-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)

表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。  
太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。

暑さ指数 (WBGT値) 表示機能を搭載
下水道、タンク、地下ピット等作業時の酸欠・中毒事故防止に
ポケットサイズの装着型ガス検知器 (酸素 / 硫化水素)
ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。
作業員の酸欠、硫化水素中毒防止に
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	<p><b>品番</b> EA733AH-10</p> <p><b>コメント</b> 仕様ご確認ください。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.