

品番：EA733CB-2A

品名：ポータブル酸素モニター



販売価格	43,000円(税抜)／ 47,300円(税込)			
カタログ価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/04 04:15現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

仕様

メーカー	理研計器	型番	OX-03
ポータブル式単成分ガス検知器			
検知対象ガス	酸素	検知原理	隔膜ガルバニ電池式
検知範囲	0～40.0vol%	分解能	0.1vol%
指示精度	±0.7vol%以内 (測定条件によります)	ガス警報設定値	L警報: 19.5vol%、 LL警報: 18.0vol%、 OVER: 40.0vol%
検知方式	拡散式	警報の種類	ガス警報/故障警報
警報表示	(ガス警報時):ランプ点滅、 ブザー強弱鳴動、 ガス濃度値フリッカ (故障警報時):ランプ点灯、 ブザー連続的パルス鳴動、 故障内容表示	防爆性	本質安全防爆構造
保護等級	IP67等級	各種認証	TIIS ATEX IECEx CE
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(付属)	連続使用時間	約3000時間 (25℃、無警報、無照明時)
応答時間	90%応答20秒以内	サイズ	約54(W)×24(D)×67(H)mm (突起部は除く)

重量	約80g(ベルトクリップを除く)	使用温湿度範囲	-20～+50℃、0～95%RH (結露無きこと)
機能	LCD手動バックライト(警報時自動)、 ピーク値表示、 データログ、 CAL アラーム、 BUMP アラーム	付属品	プロテクトカバー、 ベルトクリップ、 電池
用途	・作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に ・タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止 ・地下工事現場での酸欠防止		

代替品

	品番 EA733CB-2B コメント 変更点:検知範囲・ガス警報設定値
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.