

品番 : EA725MB-30

品名 : 0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/18 21:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	DEI-127
最小読取値(mm)	0.01	測定範囲(mm)	12.7
精度(mm)	±0.02	ダイヤル径(mm)	56
全長(mm)	117	取付軸径	φ8mm
測定子の長さ	26mm	戻り誤差	10μm
測定力	1.5N以下	指示誤差	20μm
繰返し精密度	10μm	奥行	26mm
電源	CR-2032×1個	付属品	●CR2032(テスト用) ●耳金付蓋
材質	●本体: スチール ●測定子先端: 鋼	重量	140g
使用条件	使用温度範囲(°C): 0-40	注意	全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に		

ホールド、オートオフ機能付(約5分)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.