品番: EA725SD-18

品名:60°-150°ドリルポイントゲージ



販売価格	4,000円(税抜)/4,400円(税込)				
カタログ価格	4,000円(税抜)/4,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/16 20:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0764ページ				



仕様

メーカー	新潟精機	型番	DP-118
測定ドリル径	φ3~45mm	先端角	118°
精度	±1.5°	サイズ	ベース:22×110×8mm 回転子:7.5×50×2mm メインスケール:68×9mm
材質	スケール、回転子:ステンレス ベース:一般構造用圧延鋼材	重量	160g
用途	ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏 芯、リップハイト差の測定に		

研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。

ドリル先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定に。

鮮明な目盛で読み取りが簡単。

回転子による角度設定(60°、70°、90°、125°、135°、150°目盛)で、被切削材先端角度ゲージとしても用いられます。

ボールチェーン付です。

携帯に便利な収納ケース付です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.