

品番：EA733AF-1

品名：70x26x72mm/130g[防水]マルチ型ガス検知器



販売価格	124,000円(税抜)／136,400円(税込)		
カタログ価格	124,000円(税抜)／136,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/25 07:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0781ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XA-4400 II
検知対象ガス	メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素	電源	単4電池×1本(付属)
ガス採気方式	拡散式	防爆構造	Exia II CT3X(本質安全防爆構造)
サイズ	70(W)×26(D)×72(H)mm(突起部除く)	重量	約130g(電池除く)
付属品	安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚	防水防塵性能	IP67相当
検知範囲	【可燃性ガス】0～100%LEL 【酸素】0～25.0vol% 【硫化水素】0～30.0ppm 【一酸化炭素】0～300ppm	警報設定値	【可燃性ガス】 1段目10%LEL 2段目30%LEL 【酸素】 1段目19.5vol% 2段目18.0vol% 【硫化水素】 1段目10.0ppm 2段目15.0ppm TWA 10.0ppm STEL 15.0ppm 【一酸化炭素】 1段目50ppm 2段目150ppm TWA 25ppm STEL 300ppm

指示精度 (サービスレンジは除く)	【可燃性ガス】±10%LEL以内 【酸素】±0.5vol%以内 【硫化水素】±1.5ppm以内 【一酸化炭素】 150ppm以下:±15ppm以内 150-300ppm:±30ppm以内	表示分解能	【可燃性ガス】1%LEL 【酸素】0.1vol% 【硫化水素】 0～35ppm:0.1ppm、 35～150ppm:0.5ppm 【一酸化炭素】 0～350ppm:1ppm、 350～2000ppm:5ppm
主な機能	自己診断機能(センサ異常)・ 自動ゼロ調整・電池残量表示・ ピークホールド・バックライト・ 警報時のブザー停止・時刻表示・ 温度表示・警報テスト・ ブザー音量設定・ ロングライフモード・ データロギング (データ収集はオプションのロギング データ収集セットが必要)	連続使用時間	ロングライフモードON時 約40時間/ ロングライフモードOFF時 約20時間 ※可燃性ガスがない機種の場合は約 1200時間 (25℃、無警報・バックライト消灯)
表示方式	LCD表示	警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、 振動、LCD表示(自動復帰)
検知原理	可燃性ガス:接触燃焼式 酸素:ガルバニ電池式 硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式	センサ寿命	3年(年1回以上のメーカーによる点検 実施が条件となります)。
使用温湿度範囲	-20℃～50℃、 30～85%RH(但し、結露なきこと)	用途	様々なガスが存在する現場での作業員 の安全確保に
4種類のガスを同時検知、同時表示			
3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせします。			
センサ寿命3年、電池1本で約1週間稼働			
機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当)			
耐衝撃性に優れています。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.