

品番：EA733CB-2B

品名：ポータブル酸素モニター



販売価格	43,000円(税抜)／ 47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2025/06/19 21:38現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0781ページ		



仕様

メーカー	理研計器	型番	OX-4G
検知対象ガス	酸素	サイズ(W×D×H)mm	54×24×67
重量(g)	93	検知範囲	0.0～25.0%
表示範囲	0.0～40.0%	分解能	0.1%
指示精度	±0.7%以内 (測定条件によります)	警報設定値	L警報:18.0% LL警報:18.0% H警報:25.0% OVER:40.0%
警報表示	(ガス警報時) ランプ点滅、 ブザー断続鳴動、 ガス濃度値点滅、 振動 (故障警報時) ランプ点滅、 ブザー連続鳴動、 故障内容表示	電源	単4電池×2本(付属)
機能	LCD手動バックライト(警報時自動)、 ピーク値表示、 データログ、 CAL アラーム、 BUMP アラーム、	付属品	プロテクトカバー、ベルトクリップ

	バイブレーション、 ワンタッチ校正、 温度表示		
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	検知方式	拡散式/シングルタイプ
警報	ガス警報:3段警報、STEL警報、オーバー警報 故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常	警報の種類	ガス警報、故障警報
警報復帰動作	自己保持	ブザー音量	80dB以上(30cm)
連続使用時間	約9000時間 (25℃、無警報、無照明時)	応答時間	20秒以内
使用温湿度範囲	－20～50℃、0～90%RH (急変無きこと、結露無きこと)	防爆性	本質安全防爆構造
防爆構造	防爆構造電気機械器具型式検定:Ex ia II C T4 Ga ATEX: II 1 G Ex ia II C T4 Ga IECEX/INMETRO/China Ex:Ex ia II C T4 Ga	各種認証	防爆構造電気機械器具型式検定、ATEX、IECEX、INMETRO、China Ex
CEマーキング	ATEX指令、EMC指令、RoHS指令	保護等級	IP66/67等級相当
JIS適合規格	JIS T 8201:2010	用途	・作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に ・タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止 ・地下工事現場での酸欠防止
長い連続使用時間の単成分ポータブルガスモニター			
耐久性向上(7m落下試験耐久)			
作業の邪魔にならない小型軽量設計			
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67相当)			
危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEX)			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.