

品番 : EA742JE

品名 : データロガー照度計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,700円(税抜)／30,470円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,700円(税抜)／30,470円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/04 07:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0791ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LX-2000SD |
| レンジ | ・2000Lux ・20000Lux ・100000Lux | 表示範囲 | ・0～1999Lux ・1800～19990Lux ・18000～99900Lux |
| 分解能 | ・1Lux ・10Lux ・100Lux | 測定精度 | ±(4%+2dgt) |
| 温度 | 【Kタイプ】測定範囲:-50.0～+1300.0°C、-100.0～-50.1°C 分解能: 0.1°C 測定精度:±(0.4%+0.5°C)、±(0.4%+1°C) 【Jタイプ】測定範囲:-50.0～+1200.0°C、-100.0～-50.1°C 分解能: 0.1°C 測定精度:±(0.4%+0.5°C)、±(0.4%+1°C) | 照度 | ・レンジ: 2,000lux, 20,000lux, 100,000lux ・表示範囲: 0～1,999lux, 1,800～19,990lux, 18,000～99,900lux ・分解能: 1lux, 10lux, 100lux 測定精度: ±(4%+2dgt) |
| 測定項目 | 照度、温度 | 表示 | 5桁 液晶表示、グリーンバックライト |
| センサー | シリコンフォトダイオード | サンプリング | 1回/秒 |
| 使用温湿度 | 0～50°C、85%RH以下(結露なきこと) | 保存温湿度 | -20～60°C、85%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください) |
| コード長 | 45cm | サイズ | ・本体: 68(W)×45(D)×177(H)mm ・センサー: 58(W)×88.5(H)mm |

| | | | |
|------|--|----|---|
| 重量 | 約430g(電池および照度センサーを含む) | 電源 | 単3電池(付属)×6本またはACアダプター(別売) |
| 電池寿命 | <ul style="list-style-type: none"> ●通常測定時:約300時間 ●データロガー機能動作時:約70時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用) | 機能 | <ul style="list-style-type: none"> ●K・J熱電対温度測定 ●データホールド ●最大・最小値表示 ●グリーンバックライト ●オートパワーオフ(10分/解除可) ●SDカードデータ記録 ●データロガー |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ●照度センサー ●ソフトケース ●取扱説明書(保証書付) | | |

記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。

SDカードは別売です。

RS232出力端子付

工場、室内などの照度測定に

K/Jタイプ熱電対センサー(別売)を接続して温度測定も可能。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.