

品番：EA742MG-12A

品名：[EA742MG-7A用]外部センサー



販売価格	8,000円(税抜)／8,800円(税込)			
カタログ価格	8,000円(税抜)／8,800円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/13 11:13現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5663-01
仕様	増設用温湿度センサー (温度プローブ2本)	測定範囲	温度:0～50℃、 湿度:20～90%RH、 (温度プローブセンサー) 温度:－40～70℃
分解能	温度:0.1℃ 湿度:1%RH 温度プローブ:0.1℃	測定精度	温度:±1℃(10～39.9℃)、 ±2℃(0～9.9℃、40～50℃)、 湿度:±5%RH(30～69%RH)、 ±10%RH(20%RH～29%RH、70% RH～90%RH) 温度プローブ:±1℃(10～39.9℃) ±2℃(－10～9.9℃、40～49.9℃) ±3℃(－40～－10℃、50～70℃)
表示項目	温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ (T1)、温度プローブ(T2)	無線設備の種別	特定小電力機器(315MHz)
プローブセンサー部	φ4×150mm	センサーコード長	2.5m
通信距離	最大100m(見通し距離)	電源	単3電池×2本(付属)
測定間隔	約20秒毎	サイズ	66(W)×31(D)×112(H)mm(アンテナ等突起部含まず) アンテナ:約68mm

重量	165g(電池含む、温度プローブ含まず)	材質	ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS LEDランプカバー:アクリル(PMMA) ネジ穴封入:ゴム 温度プローブ取手、プローブキャップ:ABS シース:ステンレス(SUS304) ケーブル:ポリウレタン(PU)
付属品	取扱説明書、温度プローブ2本(T1・T2)、単3形乾電池2本(モニター用)、シース保護キャップ	表示範囲	温度:−20〜50℃ 湿度:5〜99%RH 温度プローブ:−40〜70℃
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)	使用電波周波数	314 MHz〜314.8MHz (CH1: 314.0 MHz, CH2: 314.2 MHz, CH3: 314.4 MHz, CH4: 314.6 MHz, CH5: 314.8 MHz)
温度プローブサイズ	シース長:約150mm シース径:φ 4mm 取手:約88mm	動作温湿度範囲	0℃〜50℃、0〜90%RH(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲	−10℃〜55℃、0〜95%RH(ただし結露しないこと)		
環境温度、環境湿度および2ヶ所の温度プローブ(金属シース型)の温度を同時に計測可能			
離れた場所の温湿度をワイヤレスで測定			
壁掛穴付			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

代替品

	品番 EA742MG-12B コメント 変更点:温度プローブが別売
---	---