

品番：EA742MG-7A

品名：[リモコンセンサ-付] 最高最低温湿度計



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/11 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5663
セット内容	親機1台、 子機:(EA742MG-12A×1台)	表示範囲	温度(TA):-20～70.0℃ 湿度(RH):5～99%RH 温度プローブ(T1/T2):-40.0℃～70.0℃
分解能	温度:0.1℃ 湿度:1%RH 温度プローブ:0.1℃	測定精度	温度:±1℃(10～39.9℃)、 ±2℃(0～9.9℃、40～50℃)、 湿度:±5%RH(30～69%RH)、 ±10%RH(20%RH～29%RH、70%RH～90%RH) 温度プローブ:±1℃(+10～39.9℃) ±2℃(-10～9.9℃、40～49.9℃) ±3℃(-40～-10℃、50～70℃)
機能	温・湿度の上限・下限アラーム設定(赤色LED、ブザー音でお知らせ)、 子機の温・湿度を同時表示、 温・湿度の最高・最低値メモリ、 矢印マークで温・湿度の傾向を表示、 外部ACアダプタ使用可	サイズ	本体:120(W)×30(D)×134(H)mm
重量	本体:325g(電池含む)	電源	本体:単3乾電池×4本(付属)
表示項目	温度、湿度、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)	表示更新間隔	FAST:(約2分) SLOW:(約4分)

上限/下限アラーム	温度:0.0℃～50.0℃/0.5℃刻みで設定可能 湿度:5.0RH～99.0%RH/1%刻みで設定可能 温度プローブ:-40.0℃～70.0℃/0.5℃刻みで設定可能	LEDランプ	赤色、オフ設定可
ブザー音量	約70dB(10cm離れて)、オフ設定可能	電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)
動作温湿度範囲	0～50℃、0～90%RH(結露しないこと)	保存温湿度範囲	-10～55℃、0～95%RH(結露しないこと)
材質	(本体) ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS 操作ボタン:ゴム ネームプレート、LEDランプカバー:アクリル(PMMA) ネジ穴封入:ゴム	付属品	子機1台、取扱説明書、単3乾電池×4本
5台まで子機増設可能			
壁掛、スタンド兼用			
＜外部センサー仕様＞ (EA742MG-12A)			
測定範囲	(子機) 温度:0～50℃、 湿度:20～90%RH、 (温度プローブセンサー) 温度:-40～70℃	サイズ	子機:66(W)×31(D)×112(H)mm
センサーコード長	2.5m	電源	単3電池×2本(付属)
重量	子機:165g(電池含む、温度プローブ含まず)	無線設備の種別	特定小電力機器(315MHz)
温度プローブサイズ	シース長:150mm シース径:φ4mm 取手:88mm	測定間隔	約20秒毎
通信距離	最大100m	材質	(子機) ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS LEDランプカバー:アクリル(PMMA) ネジ穴封入:ゴム 温度プローブ取手、プローブキャップ:ABS シース:ステンレス(SUS304) ケーブル:ポリウレタン(PU)
壁掛穴付			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			
通信距離 最大100m(見通し距離)、ワイヤレスで離れた場所の温度や湿度が測れます。			

子機1台で、環境温度、環境湿度および2か所の温度プローブ（金属シース型）の温度を同時に計測可能
環境温度、環境湿度および2か所の温度プローブ（金属シース型）の温度をやのマークでトレンド表示（親機にて）
子機の最高・最低温度、湿度を自動メモリ、いつでも呼び出し可能
使用例：農業ハウス、食品工場、倉庫、体育館など

代替品

	品番 EA742MG-7B コメント 変更点：温度7° 0-7° 別売・枠の色
	品番 EA728AE-19A コメント 変更点：測定範囲

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.