

品番：EA757ZA-12E

品名：7.5-590m/X6 レーザー距離計



販売価格	48,700円(税抜)／ 53,570円(税込)		
カタログ価格	48,700円(税抜)／53,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/04 13:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン (Nikon)	型番	COOLSHOT40iGII
ブランド名	COOLSHOT	測定範囲	7.5～1460m(8～1600yd.)
倍率(倍)	6	対物レンズ径	21mm
測定精度	±0.75m/yd.(700m/yd.未満) ±1.25m/yd.(700m/yd.以上、 1,000m/yd.未満) ±1.75m/yd.(1,000m/yd.以上)	レーザークラス	IEC60825-1:Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10: Class I Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10: Class I Laser Product
表示ステップ	直線距離(上段):1m/yd.単位 直線距離(下段):0.5m/yd.単位 加減算距離(下段):0.2m/yd.単位	電源	CR2×1本(付属)
サイズ	41(W)×96(D)×74(H)mm	重量	約170g(電池を除く)
ひとみ径	3.5mm	実視界	7.5°
アイレリーフ	18mm	電波規格	FCC Part15 SubPartB class B、EU: EMC directive、AS/NZS、VCCI classB、CU TR 020、ICES-003
防水構造	生活防水 (※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)	防塵・防水	IP54
付属品	ケース、ストラップ		

※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。
オートパワーオフ機能付
8～1,600yd.(7.5～1,460m)までの測定が可能
距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」
約0.3秒の測定結果表示
ピンフラッグが測れたことがひと目で分かる「LOCKED ON」機能
勾配で打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」
競技で使える直線モードと打つべき距離の目安を表示するGモードがワンプッシュで簡単切り替え可能
傾斜計の不使用を点滅してお知らせする「直線モードサイン」
ボタンを押し続けければ約8秒間の連続測距ができる「連続測定」機能
多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー
のぞきやすい大きな接眼レンズ径
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ
雨に濡れても安心の生活防水構造
握りやすさを追求した、軽量・コンパクトボディー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.