

品名：7.5-1,090m/X6 レーザー距離計



販売価格	73,600円(税抜)／ 80,960円(税込)		
カタログ価格	73,600円(税抜)／80,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 10:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0721ページ		



レーザー機器に関する基本的ご注意

- 長時間使用しない時は電池を抜き取ってください。
- レーザー光は直接見ないで下さい。
- 機器に曇り、塵、油などで保護しないで下さい。
- 変からけい結着で表面をきれいにして下さい
潤滑は使用しないで下さい。
- 使用前に本体をきれいにして下さい。
- 機器に衝撃を与えたり落としたり過度の力を加えないで下さい。
- 機器を分解しないで下さい。
- 先のとがったものやボルトを挟まないで下さい。
- 直射日光にさらさないで下さい。

メーカー	ニコン (Nikon)	型番	COOLSHOT PROII STABILIZED
測定範囲	7.5～1090m (8～1200yd)	倍率(倍)	6
対物レンズ径	21mm	測定精度	±0.75m/yd (700m/yd未満) ±1.25m/yd (700m/yd以上、 1000m/yd未満) ±1.75m/yd (1000m/yd以上)
レーザークラス	1M	電源	CR2リチウム電池×1本(付属)
サイズ	42(W)×100(D)×75(H)mm	重量	約180g (電池除く)
付属品	ケース・電池	実視界	7.5°
ひとみ径	3.5mm	アイレリーフ	18.0mm
防塵・防水性	防水※2 (電池室は生活防水※3) / 防曇 ※2 1mの水深に10分間浸かっても影響の ない防水設計 (水中での使用はできま せん)。 ※3 JIS/IEC保護等級4 (IPX4) 相当 (ニコ ンビジョンの試験条件による)。すべて		

	の条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。	
見やすい赤色の内部表示。周囲に合わせて見やすい輝度に自動で調光。		
手ブレを約80%低減する「STABILIZED（手ブレ補正）」機能		
速い測距スピード：目標物の距離に関わらず一定して速いレスポンスを実現する「HYPER READ」を搭載。約0.3秒で測定結果を表示します。		
緑のサインが点灯すると同時に、電子音でもピンフラッグが測れたことをお知らせする「Dual LOCKED ON ECHO」機能		
“打ち上げ”や“打ち下ろし”のコースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安（加減算距離＝水平距離±高さ）を表示します。		
プレースタイルに合わせて選択できる4つの測定表示モード		
傾斜計の不使用を点滅してお知らせする「直線モードサイン」		
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」		
ボタンを押し続ければ約8秒間の連続測距ができる「連続測定」機能		
多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー		
のぞきやすい大きな接眼レンズ径		
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ		
スリムで握りやすい小型・軽量ボディ		
雨や水しぶきで濡れても安心して使える防水・防曇構造		
※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

代替品

	品番 EA757ZA-51B コメント 勾配で打つべき距離の目安を表示
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.