

品番 : EA757ZA-51B

品名 : 7.5-1,090m/x6 レーザー距離計



販売価格	82,200円(税抜)／90,420円(税込)		
カタログ価格	82,200円(税抜)／90,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/13 13:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0711ページ		



仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	COOLSHOT PROIII STABILIZED
測定範囲	7.5~1090m(8~1200yd.)	倍率(倍)	6
測定精度	±0.75m/yd.(700m/yd.未満) ±1.25m/yd.(700m/yd.以上、 1000m/yd.未満) ±1.75m/yd.(1000m/yd.以上)	表示ステップ	直線距離(上段):1m/yd.単位 直線距離(下段):0.5m/yd.単位 水平距離/加減算距離(下段):0.2m /yd.単位 高さ(上段):0.2m/yd.単位(100m /yd.未満)、1m/yd.単位(100m/yd. 以上)
対物レンズ径	21mm	実視界	7.5°
ひとみ径	3.5mm	アイレリーフ	18mm
サイズ	42(W)×102(D)×74(H)mm	重量	約205g(電池を除く)
電源	CR2リチウム電池×1本(付属)	付属品	ケース・電池
防水構造	防水:JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当 (電池室は生活防水)、防曇 ※1mの水深に10分間浸かっても影響 のない防水設計(水中での使用はでき ません)。	EMC規格	FCC Part15 SubPartB class B, EU: EMC directive, AS/NZS, VCCI classB, ICES-003, GB: Electromagnetic Compatibility Regulations

	※すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。		
レーザークラス	IEC60825-1: Class 1M Laser Product, FDA 21 CFR Part 1040.10 and 1040.11: Class I Laser Product	モード	Gモード(加減算距離&直線距離、打ち上げ打ち下ろし)、Dモード(直線距離)、Aモード(直線距離と高さ、打ち上げ打ち下ろし)、Hモード(水平距離と高さ、打ち上げ打ち下ろし)
環境	RoHS, WEEE		
0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速			
手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能搭載			
振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能搭載			
OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示。周囲に合わせて見やすい輝度に自動で調光			
ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー			
勾配で打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」を搭載			
4つの測定表示モードを搭載。MODEボタンを1プッシュするごとに測定表示モードを切り換えられます			
「近距離優先アルゴリズム」の搭載により、レーザーが複数の目標物に当たった場合は最も近い距離を表示			
照射される赤外線レーザーは、IECクラス1Mの規格に適合			
約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」を搭載			
明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイリーフ設計			
雨天時も安心な防水・防曇構造			
※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。			
※上記仕様は目標物、表面の形状・性質や気象条件により満たされないことがあります			
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.