

入力端子	USB Type-C	充電時間	3～4時間※USB PD規格30W以上のACアダプタ使用時。
サイズ	W98×D150×H38mm	重量	660g
セット内容	本体、USB Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書・保証書	対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 60Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20000mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。

USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、USB Type-Cポートからの給電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。

USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。

USB A出力ポートを搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。

USB Type-CポートとUSB Aポートは同時に使用できるので、ノートパソコンを充電しながらスマートフォンを充電するなど最大2台の機器を同時に充電することができます。※2台同時充電時はUSB PD出力が最大45Wまでに制限されるため、ノートパソコンの機種によっては充電ができなくなる場合があります。その場合にはノートパソコン単独で充電を行ってください。

本製品への蓄電もUSB PD規格に対応しているため、ノートパソコン用のUSB PD対応ACアダプタなどUSB PD規格30W以上のACアダプタを使用して本製品への蓄電が行えます。別途専用のACアダプタを必要としません。※ACアダプタは付属していません。別途USB PD規格30W以上に対応したACアダプタを準備してください。

USB PD規格30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで本製品を約3～4時間で蓄電することができます。

機器への充電と本製品への蓄電に使えるUSB Type-Cケーブル付きです。

過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。

電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

樹脂の二重ケース構造とアルミカバーで衝撃から内蔵電池をしっかりと保護します。

代替品

	品番	EA758YK-606
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.