

品番 : EA755CB-21

品名 : x20~x220 マイクロスコープ (Wifi対応/偏光付)



販売価格	88,000円(税抜)／96,800円(税込)		
カタログ価格	88,000円(税抜)／96,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0683ページ		



超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	DINOAF4915ZT
シリーズ	Dino-Lite Edge	倍率	約20~220倍
視野	約130万画素	光源	LED8個
電源	USBバスパワー	センサー	1.3Mpixels、1/4インチ CMOS
サイズ	φ32×103mm	重量	約111g
フレームレート	30fps	露出・補正	自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
機能	超深度撮影機能、拡大ダイナミックレンジ機能、フレキシブルLEDコントロール機能、自動倍率読み取り機能	付属品	先端部アタッチメント5種、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド

WiFi接続モジュールを使用することで、ワイヤレス(EA755CB-51)接続可能なモデルです。(最大10台まで同時接続可能)

表面がでこぼこしていたり突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られます。

明暗の差が大きかったり反射光が入っている対象物の場合、暗部のつぶれや白とびを抑え、ダイナミックレンジを拡大し細部まで再現された自然な画像が得られます。

自在なライティングで対象物の陰影を際立たせることができます

倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。測定の精度や効率が向上します。

乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能な偏光フィルター付

ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップします。

静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。

観察画面や撮影画面に、グリッド線・グリッド円・十字線、さらに自由に移動できるスケール付きの十字線が表示可能。

専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。(※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)

Windows7/8/10、Mac OSX10.5以降対応可能

CE、FCC、ROHS適応規格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.