


品番：EA758YK-601D

品名：10000mAh モバイルバッテリー



販売価格	5,920円(税抜) / 6,512円(税込)		
カタログ価格	5,920円(税抜) / 6,512円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1926ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C38-10000BK
ポート数	USB-A×1 USB Type-C×1	バッテリー容量	10,000mAh
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	充電時間	約5時間
出力電圧	DC5V	出力電流	合計3A
サイズ	70(W)×16(D)×143(H)mm	付属品	USBケーブル(USB Type-C(USB-C) to USB Type-A)
重量	約231g	コネクタ形状	電源入力側: USB Type-C(USB-C)ポート×1 電源出力側: USB Type-C(USB-C)ポート×1、USB-Aポート×1
カラー	ブラック	くり返し使用回数	約500回

たっぷり使える10,000mAhで、スマートフォンを約3.3回充電可能です。長時間の外出に最適です。

手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすいモデルです。

USB-A - USB Type-C(USB-C)ケーブルが付属し、USB Type-Cコネクター搭載スマートフォンをすぐに充電可能です。

USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。

モバイルバッテリー本体は付属のUSB-A - USB Type-C(USB-C)ケーブルで充電可能です。

Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。

iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。

フル充電まで約5時間と充電時間が短い急速充電モデルです。
※出力3A以上のAC充電器使用時。本製品のみを充電した場合の目安です。

本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。

電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。

内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。

日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。

UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.