

品番：EA759GC-52

品名：[229万画素]デジタルハイビジョンビデオカメラ



販売価格	56,800円(税抜)／ 62,480円(税込)		
カタログ価格	56,800円(税抜)／62,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 02:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ソニー (SONY)	型番	HDR-CX470/B
仕様	本体	有効画素数	229万画素
焦点距離(35mm換算)	動画: 26.8～804.0mm、 静止画: 26.8～804.0mm (16:9の時)、 32.8～984.0mm (4:3の時)	手ぶれ補正	光学式(アクティブレンズ方式、インテリジェントアクティブモード搭載)
ズーム	動画時: 光学30倍(デジタル350倍)、 全画素超解像60倍 静止画時: 光学30倍(デジタル350倍)	記録メディア	内蔵メモリー: 32GB、メモリーカード: SDXC/SDHC/SD、メモリースティックマイクロ (Mark2) (別売)
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー (付属: EA759GB-133)	サイズ	54 (W) × 128 (D) × 59.5 (H) mm
重量	約190g	イメージセンサー	1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー
総画素数	251万画素	記録画素数	静止画: 最大920万画素相当
フォーカス	自動/手動 (メニュー)	F値	F1.8-4.0
f(焦点距離)	f=1.9-57.0mm	液晶モニター	2.7型 (16:9) / 230 400ドット クリアフォト液晶
最低被写体照度	スタンダード時: 6lux (シャッタースピード1/30秒) ローラクスモード時: 3lux (シャッタース	最短撮影距離	約1cm (ワイド端)、約80cm (テレ端)

	ピード1/30秒)		
ホワイトバランス	自動/ワンプッシュ/屋外/屋内	明るさ調整	自動/手動
シャッタースピード	自動制御範囲 :1/8-1/10,000秒 スタンダード:1/30-1/10,000秒 アイリス優先:1/30-1/10,000秒 シャッタースピード優先:1/8-1/10,000秒	映像記録	XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、 AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264 MP4:MPEG-4 AVC/H.264
動画記録画素数/フレームレート	XAVC S HD:1920×1080/60p, 30p AVCHD画質:1920×1080/60p (PS),60i(FX,FH), 1440×1080/60i (HQ,LP) MP4 : 1280×720 30p	動画記録レート(平均ビットレート/VBR)	XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps、 FX:約24Mbps、FH:約17Mbps、 HQ:約9Mbps、LP:約5Mbps、MP4 : 約3Mbps
充電時間	約2時間35分	レンズ	ZEISS バリオ・テッサー
レンズカバー	手動	モニター	2.7型(16:9)/230 400ドット クリア フォト液晶
逆光補正(自動/ボタン)	自動	データコード	撮影日時、カメラ情報
オリジナル編集	削除、分割、プロテクト	風音低減	自動
風きり音ノイズ低減	切/入	録音レベル調整(マイク)	2段階
付属品	バッテリーパック、ACアダプター、 HDMIマイクロ端子ケーブル、USB接 続サポートケーブル		

とても軽くて、キレイに撮れるコンパクトモデルです。
バッテリーを含めた撮影時重量が215gと手持ちでの長時間撮影や、持ち運びでの負担を軽減します。
長時間記録が可能な32GBの内蔵メモリーを搭載。大切な思い出をたくさん撮影することができます。
「光学式手ブレ補正(インテリジェントアクティブモード)」を搭載。ワイド撮影時は約13倍ブレない手ブレ補正を実現しています。ズーム時の撮影など、さまざまなシチュエーションで安定した滑らかな映像を簡単に撮影できます。
撮りっぱなしの映像を、カメラが自動で1本の作品に仕上げてくれる「ハイライトムービーメーカー」。自動でシーンを分析してハイライト場面を抽出・編集し、思い出に残るステキな作品をハンディカムが作ってくれます。
動画撮影中にフォトボタンを押すと、最大920万画素相当(16:9)の写真を同時に記録できます。
USBケーブルを内蔵しているので、パソコンとすぐに接続できます。また、充電機能付きなので、パソコンから充電が可能です。
1mのHDMIマイクロ端子ケーブルを付属しているので、すぐにTVと接続できます。
どんなシーンでも、高精細で高画質な映像を実現。とくに、夜景や暗い場所での撮影に威力を発揮。ノイズを低減し、美しく鮮やかに撮れます。
ZEISS バリオ テッサーレンズに加え、16:9の「Exmor R CMOSセンサー」を採用することで、ワイド端で、動画でも静止画でも26.8mm(*)を実現。狭い室内でも、広い範囲を撮影することができます。
ドイツの名門光学機器メーカー“カールツァイス”のレンズを採用。高い光学特性により、解像度・コントラスト・色再現性に優れた高画質撮影が可能。

新世代の画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載。画像処理能力がさらに向上し、被写体の質感の表現や、高精細な描写をより忠実に再現します。ディテールの再現力をさらに高めると同時に低ノイズ化を実現し、美しい映像を表現します。

本機は従来のAVCHD記録に加え、プロ用に開発された4K/HDフォーマットXAVCを民生用途に拡張した、XAVC Sにも対応。HD 50Mbps対応により動きの多いシーンでも、圧縮ノイズの少ない高解像な映像が撮影可能です。

光学30倍ズームに加えて、60倍の「全画素超解像ズーム」機能を搭載。ひとつひとつの画素に対して周辺画素を含めたパターン分類を行い、高精細な映像を作り出すために最適処理。ズーム時に遠くの風景や人物の画質を保ったまま美しく撮影できます。

2回の読み出し時間をかけて1フレームを構成するインターレース方式に比べて、1回の読み出しで1フレームを構成するプログレッシブ方式。プログレッシブ方式は時間当たり約2倍の情報量なので、より高精細な記録を実現します。

「顔」「シーン」「揺れ」「屋内・屋外」の4つの要素から撮影シーンを認識。90通りの組み合わせの中から、撮影状況に合わせた最適な映像が取れるように自動設定。いつでもだれでも、美しい映像が残せます。

笑顔の写真が自動で撮れる「スマイルシャッター」
動画撮影中に笑顔を検知すると、自動的に写真を撮影する便利な機能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.