

品番 : EA759X-25N

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(6色)



販売価格	51,300円(税抜) / 56,430円(税込)		
カタログ価格	51,300円(税抜) / 56,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 01:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1925ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PIXUS TS8830BK
機能	プリンター、コピー、スキャナー、カメラダイレクト	電源	AC100V~240V(50/60Hz)
解像度	4800(横)×1200(縦) dpi	用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号・6号、長形封筒3号・4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127×127mm)、スクエア(89×89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)
サイズ	約372×345×142(H)mm	重量	約6.6kg
インクタイプ	6色(独立インクタンク)	消費電力	コピー時:約27W 待機時:約1.1W
付属品	セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル、マルチトレイ	対応インクカートリッジ	EA759X-480~486
液晶モニター	4.3型TFT(タッチパネル)	インク残量検知機能	ドットカウント方式
稼働音	約44.5dB		
Wi-Fi対応			

プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。

Wi-Fiルーターがある方はもちろん、Wi-Fi環境がない場合でも、スマホ／タブレットからダイレクト接続でプリント＆スキャンできます。一度設定しておくだけで、プリントがさらに便利になります。

給紙口を前後2か所に。置き場所や用途で選べる「2WAY給紙」

L判写真の印刷スピードが約10秒
印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現。より快適に写真をプリントできます。

オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」
用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。

カセット・後トレイともに用紙をセットすると、センサーがサイズを検知し、それに応じた用紙サイズを設定画面に表示。選択操作が不要でプリントをスピーディーに行えます。

可動式の4.3型タッチパネルを搭載。フロント部を自由に角度調整できるので様々な操作が快適に行えます。また感度の高いタッチパネルを採用し、軽いタッチでも直感的に操作可能です。

「仕事」「学習」「ライフ」「写真」「習い事」など使うシーンに合わせて、機能のショートカットボタンを自由にカスタマイズ可能。チャイルドロック機能も備えています。

ピクサス本体に搭載したカードスロットにSDカードを差し込んで、液晶モニターの画面を見ながらプリントしたい画像をセレクトすれば、直接プリントできます。

ブラック部分のみを残す「カラー消去コピー」
原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。

出力物の方向を揃えてコピーできる「冊子コピー」
冊子を開いて片頁ずつコピーする際、通常上下逆になる出力物の向きを揃えながらコピーできます。

写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの6色インクタンクを搭載。文字ブラック(顔料)は濃度とコントラストが高く、細かな文字もにじみにくく、くっきりと描き出します。さらに、新プリントシステムにより全階調での画像安定性を最適化。美しいプリントを実現しています。

インクタンクを1色ずつ交換できるので、各インクをムダなく使えて経済的です。またパソコン画面でインク残量が表示されるので、急なインク切れで焦る心配もありません。

無料アプリ「Canon PRINT」を使えば、スマホの写真はもちろん文書も直接プリントできます。またスキャンした画像をスマホに保存したり、クラウドのデータをプリントすることも可能です。インターフェースが見やすくなって、さらに操作性が向上しました。スマホからのプリント時に失敗プリントを軽減する「スマホ自動写真補正機能」もついています。TOP画面上部のバナーから、役立つ情報やお知らせも見ることができます。

代替品

	品番 EA759X-25P コメント バーコードモード搭載 他
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.