

品番：EA759Y-12A

品名：A4 コンパクトスキャナー



販売価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
カタログ価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/22 02:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1924ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	DR-C240
対象原稿サイズ	50.8~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)	電源(50/60Hz)	100V
光学解像度	600dpi	重量	2.8kg
サイズ	トレー全閉時:291(W)×253(D)×231(H)mm トレー全開時:291(W)×603(D)×363(H)mm	インターフェース	Hi-Speed USB2.0
読取速度	カラー時:30枚/分 白黒時:45枚/分	機能	用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去
最大トレー積載量	60枚(A4、80g/㎡紙)かつ、積載高さ6mm以下	1日当たりの読み取り量の目安	~4,000枚/日
センサー	CIS	読取面	片面/両面
背景色	白	読取モード	二値:白黒、アドバンステキストエンハンスメント、アドバンステキストエンハンスメントII、誤差拡散 多値:256階調グレースケール / 24bitカラー
給紙方法	標準/自動/手差し	ドライバー	ISIS/TWAIN

ドロップアウトカラー	赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。 有彩色ドロップアウト	光源ピーク波長	R:620nm G:530nm B:467nm
その他機能	超音波重送検知、LED つきJOB ボタン	消費電力	動作時:最大19W以下 スリープモード:1.4W以下
使用環境	温度:10~32.5℃ 湿度:20~80%RH	付属品	ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレイ、キャリアシート(パスポート用)

テレワークにもおすすめです。

大量の原稿もスピーディーに1パス両面スキャン

ヘビーユースに応える給紙容量と耐久性、最大60枚のADF積載量を実現しました。

領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン

原稿混載時の斜行搬送を抑止

リタード方式で、重送による読み取りエラーを抑止します。

超音波重送検知機能付きで、搬送を止めて重送を知らせます。

異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取り可能

モアレ(縞模様)除去、スキャン画像の荒れを抑えクリアな画像でデータ化

裏写り・地色除去、裏面の写り込みを抑えます。

一回のスキャンで3種類のデータを生成します。

データの生成・仕分けを効率化する「CaptureOnTouch Pro」付属

代替品

	<p>品番 EA759Y-12B</p> <p>コメント 本体体積が小型化されました</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.