

品番：EA761GD-15A

品名：10桁 関数電卓



販売価格	3,660円(税抜)／4,026円(税込)			
カタログ価格	3,660円(税抜)／4,026円(税込)			
在庫数	最新在庫：17（2025/04/30 14:35現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1894ページ			



関数・機能数

394

$$\frac{\frac{1}{3} + \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}{\frac{5 + 3\sqrt{5}}{6}}$$

【数学自然表示】式も答えも明確

視認性に優れたフルドットディスプレイ採用

仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	FX-375ESA
仮数	10桁	サイズ	77(W)×161.5(D)×11.1(H)mm
電源	太陽電池+LR44×1個(付属)	重量	95g
液晶ディスプレイ	数学自然表示 書式通り入力方式 フルドット液晶	基本計算	四則計算 カッコ計算 分数計算 余り計算(余りの有る割り算) 度分秒(60進数)計算 逆数計算 パーセント計算(関数機能) 階乗計算 π の入力 π を含む計算結果表示 無理数($\sqrt{\quad}$)計算 数値丸め機能
応用計算	マルチステートメント機能(:) 連続演算機能 リプレイ機能 マルチリプレイ機能 カルク機能 ソルブ機能	高機能計算	超越数:eの入力 n進計算(2進・8進・16進) 論理演算 複素数計算 数値微分計算 数値積分計算
基本関数機能	絶対値計算	理化学関連機能	科学定数(40)

	2乗計算 べき乗計算 べき乗根計算 三角関数計算 逆三角関数計算 双曲線関数・逆双曲線関数 指数計算 対数計算 底指定の対数計算 座標変換 (Pol, Rec) 順列・組合せ計算 最大公約数、最小公倍数 乱数発生機能 乱数発生機能 (整数の乱数) 総和 (Σ) 計算		単位換算 (200)
その他関数機能	数表の作成 (2関数式) 連立方程式・高次方程式の解法	統計データ	統計データ編集機能 (LIST)
統計計算	1変数の統計計算 2変数の統計・回帰計算 正規分布確率演算	メモリー	メモリー数:9 変数メモリー:9 (A,B,C,D,E,F,X,Y,M) 独立メモリー (M、M+、M-キー方式) アンサーメモリー (Ans.) プレアンサーメモリー (PreAns.) メモリー保護機能 Reset機能
電池寿命	約3年 (1日1時間使用時)	キーの特徴	プラスチックキー
キーの機能	早打ち機能 (2キーロールオーバー) 負符号 (-) 電源オフ機能	表示設定	小数点以下桁数設定 (Fix) 有効桁数設定 (Sci) 指数表示範囲設定 (Norm) 循環小数表示 ENG変換機能 計算結果の切換え (S⇔D)
394関数			
自然数学表示、土地家屋調査士試験対応			
統計計算 (1変数・2変数)、微分積分、分数計算、時間計算、双曲線・逆双曲線関数、複素数計算等			
視認性に優れたフルドットディスプレイ採用			
フルドット液晶を採用したスタンダード関数電卓。			
基本的な関数計算や統計計算および便利な機能を搭載。			
分数や√、さらに微分・積分記号などを理工学書や教科書通りに表示できる数学自然表示で、研究や学習をサポートします。			
計算式と答えを同時に表示できるので、キー入力内容の確認・修正ができます。			
ハードケース付			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

