

品番：EA761GD-24E

品名：10桁 関数電卓



販売価格	5,120円(税抜)／5,632円(税込)		
カタログ価格	5,120円(税抜)／5,632円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/02 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1895ページ		



関数・機能数

500以上

日本語表示

システム設定
リセット項目
はじめに

【日本語表示】操作が分かりやすい

数学自然表示

$\sin(30^\circ) + \log_{10}(60)$
 64.61159156

【数学自然表示】式も答えも明確



仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	FX-JP500CW-N
桁数	10桁	サイズ(W×D×H)mm	77×162×10.7
電源	太陽電池+LR44×1個(付属)	重量	95g(電池含む)
液晶ディスプレイ	3桁区切り表示 高精細日本語表示 数学自然表示 書式通り入力方式 アイコンメニュー 高精細フルドット液晶 4諧調表示	基本計算	四則計算 カッコ計算 分数計算 余り計算(余りの有る割り算) 度分秒(60進数)計算 逆数計算 パーセント計算(関数機能) 階乗計算 π の入力 π を含む計算結果表示 無理数($\sqrt{\quad}$)計算 数値丸め機能
応用計算	連続演算機能 リプレイ機能 マルチリプレイ機能 UNDO機能 カルク機能 ソルブ機能	高機能計算	超越数:eの入力 n進計算(2進・8進・16進) 論理演算 複素数計算 数値微分計算 数値積分計算
基本関数機能	xの独立入力(専用キー) 絶対値計算 2乗計算	理化学関連機能	科学定数(47) 単位換算(302)

	べき乗計算 べき乗根計算 三角関数計算 逆三角関数計算 双曲線関数・逆双曲線関数 指数計算 対数計算 底指定の対数計算 座標変換 (Pol, Rec) 順列・組合せ計算 最大公約数、最小公倍数 素因数分解 乱数発生機能 乱数発生機能 (整数の乱数) 総和 (Σ) 計算		
その他関数機能	数表の作成 (2関数式) 連立方程式・高次方程式の解法	統計データ	統計データ編集機能 (LIST) 統計値一覧表示
統計計算	1変数の統計計算 2変数の統計・回帰計算 四分位数計算 正規分布確率演算	表示設定	小数点以下桁数設定 (Fix) 有効桁数設定 (Sci) 指数表示範囲設定 (Norm) ENG変換機能 計算結果の切換え 分数・小数変換機能 ([SHIFT][=])
メモリー	メモリー数:9 変数メモリー:9 (A,B,C,D,E,F,x,y,z) 変数一覧表示機能 アンサーメモリー (Ans.) プレアンサーメモリー (PreAns.) メモリー保護機能 Reset機能	キーの機能	早打ち機能 (2キーロールオーバー) 負符号 (－) 電源オフ機能
キーの特徴	プラスチックキー	電池寿命	約2年 (1日1時間使用時)
500関数機能以上			
数学自然表示入力に対する出力結果を、数学自然表示出力もしくはライン出力の設定が可能です。			
数学・工業基礎・経済・社会、医・歯・薬学分野にお勧めです。			
ハードケース付			
土地家屋調査士試験対応			
日本語表示対応			
簡単操作のセンターカーソルキー パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチプレイ機能を搭載。数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。			
書式通り入力方式 教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。			
指数表示指定			
循環小数表示			

循環小数における循環節を明示します。実数への変換も可能です。
高性能LSIと高精細フルドット液晶の採用で、優れた演算能力と見やすい日本語表示を実現。
カーソルや「(戻る)」「OK」キーの採用など直感的な操作にこだわったUIと、高精細&4階調表示液晶で分かりやすい新世代関数電卓
基本的な関数計算や統計計算から、高度な計算や便利な機能も充実。ICT学習アプリ「ClassPad.net」とも連携。
日本語表示と、教科書通りに入力・表示できる数学自然表示で、日々の講義での使用や研究をサポートします。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.