


品番：EA761XN-1B

品名：AC100V/5W/364mm 照明灯LED(防水/マグネット付)



販売価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/03 10:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2109ページ		



カタログ訂正 24/12/06 明るさ/電球の訂正。誤:430lm/6W LED球、正:510lm/5W LED球(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	日機	型番	NLSS03CBM-AC
明るさ	510ルーメン	マグネット吸着力	80kgf
電源	AC100V	電球	5WLED球
高さ	364mm	重量	2kg
コード長	2m	照度(1m)	1780lx
色温度	5700K	期待寿命	使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
環境温度	−10℃～40℃(但し、氷結しない事)	照射角	20°
保護等級	IP65(ヘッドケース内のみ)		
マグネットベース付き作業用LED照明灯			
工作機械の外付照明、作業照明などに			
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。			
家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用できます。			

アーム部分にはφ20の強靱な金属フレキを使用しておりグラつきが少ない。
様々な角度に調整可能で目的物を的確に照射できます。
作業用スタンドとして幅広い用途でご利用できます。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。
CE対応品
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.