品番: EA761GD-24D

品名:10桁 関数電卓







高性能LSIと高精細フルドット液晶の採用で、優れた演算能力と見やすい日本語表示を実現。

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	FX-JP500
桁数	10桁	メモリー	9
電源	太陽電池+LR44×1個(付属)	サイズ	77(W)×165.5(D)×11.1(H)mm
重量	約90g(電池含む)	表示画素数	高精細フルドット液晶 192×63ドット
【主な機能】	・基本関数 (三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π) ・統計計算 ・行列計算 ・総積計算 ・分数計算 ・時間計算 (60進・10進数) ・2進・8進・16進計算 ・論理演算 ・双曲線関数・逆双曲線関数・複素数計算 ・積分計算 ・間プレイ機能 ・アンサー機能 ・プレアンサー機能		

- ·UNDO機能
- ・マルチステートメント機能
- ・エラーリカバー機能
- ·連続演算機能
- ٠%
- ・余り計算
- ·最大公約数·最小公倍数計算
- ·整数化計算機能
- ·素因数分解機能
- ・マルチリプレイ
- ·デュアルテーブル演算
- ・リスト機能
- ・リストベースの統計データ編集機能
- ·Σ計算
- ·標準偏差
- ·2変数統計
- ·四分位数計算
- ·順列・組み合わせ
- ·科学定数機能
- ・数値テーブル機能
- •座標変換
- ·ENG変換機能
- ·方程式計算機能
- ・ソルブ機能
- ·範囲指定整数乱数機能
- ·単位換算(302)
- ·変数一覧表示機能
- ・エコモード表示
- ・メモリー保護機能
- ・オートパワーオフ

500関数機能以上

数学自然表示入力に対する出力結果を、数学自然表示出力もしくはライン出力の設定が可能です。

数学・工業基礎・経済・社会、医・歯・薬学分野にお勧めです。

ハードケース付

土地家屋調査士試験対応

日本語表示対応

簡単操作のセンターカーソルキー

パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。

書式通り入力方式

教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。

指数表示指定

循環小数表示

循環小数における循環節を明示します。実数への変換も可能です。

高性能LSIと高精細フルドット液晶の採用で、優れた演算能力と見やすい日本語表示を実現。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA761GD-24E

コメント 変更点:キー表示、キーレイアウト

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.