

品番 : EA763AY-81

品名 : AC100V/700W/40畳 除湿機



販売価格	108,000円(税抜) / 118,800円(税込)		
カタログ価格	108,000円(税抜) / 118,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/01 05:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0067ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	DM-15
電源	100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	700/820W
タンク容量	15L	風量	50Hz 10m ³ /min 60Hz 11m ³ /min
騒音値	63dB	適用床面積(50Hz)	プレハブ: 75m ² (45畳) 木造: 50m ² (30畳) 鉄筋: 92m ² (55畳)
適用床面積(60Hz)	プレハブ: 83m ² (50畳) 木造: 55m ² (33畳) 鉄筋: 101m ² (61畳)	定格電流	50Hz: 8.0A 60Hz: 8.3A
除湿能力(50/60Hz)	1.2/1.4L(1時間当たり)	電源コード	約3m
サイズ	390(W)×430(D)×835(H)mm	重量	約33kg
冷媒	HFC R407C(封入量450g)	コンプレッサー	全閉型ロータリー(出力0.75kW)
安全装置	サーマルプロテクター、高圧圧カスイッチ、フロート式満水停止装置	排水方法	15Lドレンタンク(フロート満水停止装置付)

大型で広範囲に対応! 工場や倉庫の除湿に

自動霜取装置(機械式温度センサー)付き 霜取運転時はファンモーターが停止します。(使用環境:周囲温度10~35°相対湿度45%~90%)

大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。

除湿した水は内径15mmのホース(市販品)を使って排出ができます。
ホースをドレン口に挿し込み、タンクを使わずに直接排水できます。

据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。

お手入れ簡単、引き出し式フィルター

<湿気・結露の対策>

- 1.金属・機械のサビ対策、食品・農業のカビ対策
- 2.施設・倉庫の結露対策、粉体・木材の湿気対策

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.