


品番：EA761GD-24D

品名：10桁 関数電卓



高性能LSIと高精細フルドット液晶の採用で、優れた演算能力と見やすい日本語表示を実現。

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	FX-JP500
桁数	10桁	メモリー	9
電源	太陽電池+LR44×1個(付属)	サイズ	77(W)×165.5(D)×11.1(H)mm
重量	約90g(電池含む)	表示画素数	高精細フルドット液晶 192×63ドット
【主な機能】	・基本関数 (三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき乗根、$\sqrt{\quad}$、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π) ・統計計算 ・行列計算 ・総積計算 ・分数計算 ・時間計算 (60進・10進数) ・2進・8進・16進計算 ・論理演算 ・双曲線関数・逆双曲線関数 ・複素数計算 ・積分計算 ・微分計算 ・リプレイ機能 ・アンサー機能 ・プレアンサー機能		

	・UNDO機能 ・マルチステートメント機能 ・エラーリカバー機能 ・連続演算機能 ・% ・余り計算 ・最大公約数・最小公倍数計算 ・整数化計算機能 ・素因数分解機能 ・マルチリプレイ ・デュアルテーブル演算 ・リスト機能 ・リストベースの統計データ編集機能 ・Σ計算 ・標準偏差 ・2変数統計 ・四分位数計算 ・順列・組み合わせ ・科学定数機能 ・数値テーブル機能 ・座標変換 ・ENG変換機能 ・方程式計算機能 ・ソルブ機能 ・範囲指定整数乱数機能 ・単位換算(302) ・変数一覧表示機能 ・エコモード表示 ・メモリー保護機能 ・オートパワーオフ	
--	--	--

500関数機能以上
数学自然表示入力に対する出力結果を、数学自然表示出力もしくはライン出力の設定が可能です。
数学・工業基礎・経済・社会、医・歯・薬学分野にお勧めです。
ハードケース付
土地家屋調査士試験対応
日本語表示対応
簡単操作のセンターカーソルキー パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
書式通り入力方式 教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。
指数表示指定
循環小数表示 循環小数における循環節を明示します。実数への変換も可能です。
高性能LSIと高精細フルドット液晶の採用で、優れた演算能力と見やすい日本語表示を実現。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番EA761GD-24E コメント変更点:キ-表示、キ-レイアウト
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.