

品番：EA763DB-13D

品名：485x845x1245mmエアロマグネティックバイク



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/09 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	AFB5215
※注意※	【お客様組立品】	電源	単3電池×2本(付属)
本体サイズ	485(W)×845(D)×1,245(H)mm	梱包サイズ	230(W)×820(D)×580(H)mm
重量	約20.5kg(本体)	梱包重量	約23.5kg
サドル高さ	670~900mm(9段階、30mmピッチ)	材質	本体:スチール、 チェーンカバー・メーター:ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、 ペダル:PP(ポリプロピレン)、 サドル:PU+PVC (ポリウレタン+ポリ塩化ビニル)
連続使用時間	30分	表示	5つの項目(スピード、タイマー、回転数、距離、消費カロリー、心拍数)を同時に表示できるデジタル表示メーター機能付き
使用体重制限	90kg		

ハンドルのパルスセンサーを握ると心拍数が測定できます。

キャスターとペダルバンド付き

サドルとハンドルの角度調節機能

8段階のダイヤル負荷調節が可能

静音性に優れたマグネットバイク

体力評価機能付で、トレーニング効果の目安やその日の体調が確認できます。

オートスタートとオートパワーオフで電池の消耗を防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.