

品番：EA763DB-13E

品名：500x940x1265mmエアロマグネティックバイク



販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	AFB5219
※注意※	【お客様組立品】	電源	単3電池×2本
梱包サイズ	290(W)×820(D)×660(H)mm	重量(kg)	30.5
サドル高さ	780～965mm (7段階、30mmピッチ)	材質	スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)
連続使用時間	30分	表示	6つの項目(時間、速度、距離、カロリー、心拍数、累積距離)を表示できるデジタル表示メーター機能付き
使用体重制限	120kg	サイズ(W×D×H)mm	500×940×1,265

ハンドルのパルスセンサーを握ると心拍数が測定できます。
サドルが上下7段階、前後調整付でベストポジションで快適に運動できます。
キャスター付き
ボトルホルダー付
8段階のダイヤル負荷調節が可能

静音性に優れたマグネットバイク

オートスタートとオートパワーオフで電池の消耗を防ぎます。

代替品



品番 EA763DB-13G

コメント 変更点:重量、サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.