

品番：**EA764AF-28**

品名：10m アクティブリピーターケーブル(USB3.2/抜け防止)



販売価格	<b>22,800円</b> (税抜) / 25,080円(税込)		
カタログ価格	22,800円(税抜) / 25,080円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫：1</b> (2025/08/04 13:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



連結時に抜け止め防止が可能なロック機構を搭載したUSB3.2信号を10m延長できるUSB3.2アクティブリピーターケーブル。

**仕様**

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-RLK310
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0 /1.1上位互換)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ オス(アップストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)	電源	セルフパワー/バスパワー両対応
消費電流	最大/180mA	ケーブル長	10m
重量	約810g	セット内容	ACアダプタ(5V 2A、ケーブル長/約1.0m)
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポート	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac

	<p>の動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。</p>	<p>OS X 10.6~10.11</p>
<p>USB2.0の約10倍 (5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。</p>		
<p>USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード (5Gbps) [規格値]に対応しています。</p>		
<p>USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)信号を10m延長することができます。</p>		
<p>先端部に抜け止め防止機能を搭載しており本製品同士の連結時にロックすることができます。(KB-USB-RLK315との組み合わせも可能です)</p>		
<p>先端ロック部分は標準的なUSB Aコネクタに対応しており、通常のUSBポートと同様に様々なUSBデバイスを接続可能です。※USB Aコネクタ外形が W16×D26×H9mm以下のコネクタに対応します。</p>		
<p>最大4本まで連結(デジーチェーン)することができ、最大42m(10m+10m+10m+10m+2m)までUSB機器を延長できます。※全ての機器での動作を保証するものではありません。&lt;ご購入前にご確認ください&gt;※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。</p>		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.