



品番：EA764BY-181

品名：レイヤー2 PoEアンマネージギガスイッチ(5ポート)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,600円(税抜) / 22,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,600円(税抜) / 22,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 13:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1907ページ | | |



アップリンクポートを除く4ポートがIEEE802.3af/at (PoE+) 準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ
ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応
耐熱50℃、3年保証にも対応

仕様

| | | | |
|------|--------------------------------|---------|--|
| メーカー | エレコム | 型番 | EHB-UG2C05E-PL |
| ポート数 | 5 | 規格 | IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3 |
| 接続方式 | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T | 電源 | AC100~240V |
| サイズ | 175(W)×100(D)×29(H)mm | 重量 | 440g |
| 筐体材質 | メタル | 付属品 | ACアダプター、AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド、安全にお使いいただくために |
| 色 | ブラック | コネクター形状 | RJ-45×5 |
| 適合規格 | VCCI ClassB | 伝送速度 | 1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps |

| | | | |
|--------------|--|------------|---|
| | | | (10BASE-T) |
| PoE電源供給能力 | at規格:30.0W/1ポート(最大)、af規格:15.4W/1ポート(最大)合計50Wまで | 適合ケーブル | 1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ3以上 |
| MTBF | 198,000時間 | 発熱量 | 約204.9kJ/h(最大) |
| 動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | 保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | バッファメモリー | 128Kbytes(各ポートに動的割当て) |
| フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) | 最大パケット転送能力 | 7.4Mpps |
| MACアドレス登録数 | 2,048件(全ポート合計) | 省電力機能 | らくらく節電E対応(IEEE802.3az) |
| エネルギー消費効率 | 1.4W/Gbps | 最大実効伝送速度 | 5.0Gbps |
| PoE仕様 | IEEE802.3af/at(PoE+)準拠 | PoE対応ポート数 | 4ポート(ポート1~4のみ) |
| PoE給電方式 | Alternative A | 通信方式 | フルデュプレックス、ハーフデュプレックス |
| スイッチングファブリック | 10.0Gbps | 測定時のポート速度 | 1Gbps:5ポート |
| 設置方法 | 水平設置、壁掛け、マグネット | パケット転送速度 | 1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、 148,809パケット/秒(100Mbps)、 14,880パケット/秒(10Mbps) |
| イミュニティ試験 | IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、 IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、 IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、 IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、 IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、 IEC61000-4-11 : Lv.3準拠 | ループ検知・防止機能 | ループ防止 |
| 消費電力 | 56.9W(最大) | | |

AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)、EAP透過機能、BPDU透過機能対応

壁掛け穴あり

冷却ファンなし

ファンレスながら放熱性の高いメタル筐体採用で動作時環境温度50℃に対応。ACアダプター採用で小型筐体を実現も、5ポート中4ポートでPoE給電可能な法人向けギガビット対応5ポートPoEスイッチです。
※ポート5はアップリンク用ポートでPoE給電非対応。

ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。

広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載。LEDランプの点滅でお知らせ、すみやかなネットワーク障害の解消をサポートします。

筐体を小型化したことで、限られた大きさの情報ボックス内での設置も簡単。また、ACプラグ採用でタップの口をふさぎずスッキリ配線が可能です。

アップリンクポートを除く4ポートがIEEE802.3af/at (PoE+) 準拠の給電に対応し、合計50Wまで給電可能。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。

IEEE802.3at規格(PoE+)対応の高出力PoE給電に対応。
無線アクセスポイントやネットワークカメラなどにLANケーブルだけでデータとともに電源供給が可能。大幅な電源工事費の削減に貢献します。

水平設置、本体底面の壁掛け穴による壁面設置など様々な設置方法が可能です。別売のオプションマグネットを本体に取り付けることにより、金属面への設置も可能になります。

製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。

EU RoHS準拠(10物質)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.